

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940081 1000
GTIN	4062406068035
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein

Höhe	1000 mm
Anzahl Fachboden	2
Breite	1000 mm
Tiefe	500 mm
Griff Positionierung	oben
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Nutzhöhe	845 mm
Gewicht	56 kg
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940552 40
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000