

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940083 1000
GTIN	4062406068103
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht	56 kg
Anzahl Fachboden	2
Griff Positionierung	oben
Höhe	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	845 mm
Breite	1000 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40