

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940081 1500
GTIN	4062406068059
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	oben

Nutzhöhe	1345 mm
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	3
Gewicht	77 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Höhe	1500 mm
Breite	1000 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1500 mm	940511 1500
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1500 mm	940501 1500

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F