

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940081 2000   |
| GTIN          | 4062406068066 |
| Artikelklasse | 9GI           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzahl Fachboden | 5      |
| Tiefe            | 500 mm |

|                                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar                                    | ja                                                             |
| Nutzhöhe                                                                  | 1845 mm                                                        |
| ComfortClose                                                              | nein                                                           |
| Griff Positionierung                                                      | mitte                                                          |
| Schrank-Fronten                                                           | Vollblech-Flügeltür                                            |
| Breite                                                                    | 1000 mm                                                        |
| Gewicht                                                                   | 102 kg                                                         |
| Höhe                                                                      | 2000 mm                                                        |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg                                                         |
| Breite in G                                                               | 40                                                             |
| Tiefe in G                                                                | 20                                                             |
| Materialstärke                                                            | 0,9 mm                                                         |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen                                        | 1000 kg                                                        |
| Türöffnungswinkel                                                         | 250 Grad                                                       |
| Höhenverstellung im Raster                                                | 25 mm                                                          |
| Stiftzylinderschloss                                                      | modularer Steckesinsatz                                        |
| Farbauswahl                                                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart                                                            | Basisschrank                                                   |
| Produktart                                                                | Fachbodenschrank                                               |

## Zubehör

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40                                  | 940590 40   |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40                              | 940552 40   |
| Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40                                         | 940550 40   |
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11                                                   | 914226 GP11 |
| Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm | 940501 2000 |

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm<br>Gehäusebreite in G 40                         | 958146 40   |
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F                                             | 940559 F    |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40                                                   | 940560 40   |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke<br>mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm | 940511 2000 |