

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940091 750
GTIN	4062406068158
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Breite	1000 mm
Griff Positionierung	unten
ComfortClose	nein

Nutzhöhe	595 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	500 mm
Gewicht	45 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Höhe	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm	940511 750/800
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940560 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40	940552 40

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40