

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940093 1000
GTIN	4062406068196
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
---------------------------------------------------------------------------	--------

Anzahl Fachboden	2
Höhe	1000 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Tiefe	500 mm
Griff Positionierung	unten
Nutzhöhe	845 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	56 kg
Breite	1000 mm
ComfortClose	nein
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40	940590 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40	940552 40

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000