

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940093 750
GTIN	4062406068189
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet.**

Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	45 kg
Höhe	750 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1000 mm
Griff Positionierung	unten
Nutzhöhe	595 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm

940511 750/800