

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Rollladen, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940849 1000
GTIN	4062406068493
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.
Rollladen aus eloxierten Aluprofilen, nicht farblich konfigurierbar.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Breite	1000 mm
Griff Positionierung	oben
Schrank-Fronten	Rollladen

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Höhe	1000 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Nutzhöhe	845 mm
Breite in G	40
Gewicht	49 kg
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40