

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Rollladen, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940849 2000
GTIN	4062406068509
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×20G. Passende Schubladen: 36×14G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Rollladen aus eloxierten Aluprofilen, nicht farblich konfigurierbar.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Gewicht	81 kg
Breite	1000 mm

Griff Positionierung	mitte
Schrank-Fronten	Rollladen
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	1845 mm
Breite in G	40
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	2000 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940590 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940550 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 40	940552 40