

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Rollläden, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940089 1000
GTIN	4062406068479
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Rollläden aus eloxierten Aluprofilen, nicht farblich konfigurierbar.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Rollläden
Höhe	1000 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	845 mm
Anzahl Fachboden	2
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	1000 mm
Gewicht	56 kg
Tiefe	500 mm
Griff Positionierung	unten
ComfortClose	nein
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
	940652 200

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G
Schubladen-Fronthöhe 200 mm

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckeinsatz	914221
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40