

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Rollladen, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940089 2000
GTIN	4062406068486
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Rollladen aus eloxierten Aluprofilen, nicht farblich konfigurierbar.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm

Schrank-Fronten	Rollladen
Griff Positionierung	unten
ComfortClose	nein
Gewicht	102 kg
Breite	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckesinsatz	914221
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300