

Garant**Magazinschrank ohne Tür, Anzahl Klarsichtboxen: 97****Bestelldaten**

Bestellnummer	944119 97
GTIN	4062406068578
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Magazinschrank in 30×11G.

Klarsichtboxen aus transparentem **ABS-Kunststoff** für staubfreie Lagerung. Entnahme des Lagerguts durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.

Bestückung:

Anzahl Klarsichtboxen (B×T×H): 36 St.50×42×46 mm; 36 St.80×63×70 mm; 25 St.100×97×108 mm

Lieferumfang:

Schrank inklusive Klarsichtboxen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
------	---------

Tiefe	275 mm
Gewicht	70,5 kg
Breite	750 mm
Breite in G	30
Tiefe in G	11
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Magazinschrank