

**Garant****Magazinschrank ohne Tür, Anzahl Klarsichtboxen: 69****Bestelldaten**

Bestellnummer	944119 69
GTIN	4062406068561
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Magazinschrank in 30×11G.

**Klarsichtboxen** aus transparentem **ABS-Kunststoff** für staubfreie Lagerung. Entnahme des Lagerguts durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.

**Bestückung:**

Anzahl Klarsichtboxen (B×T×H): 27 St.50×42×46 mm; 12 St.80×63×70 mm; 10 St.100×97×109 mm; 20 St.128×128×133 mm

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Klarsichtboxen.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	275 mm
-------	--------

Breite	750 mm
Gewicht	72 kg
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	11
Breite in G	30
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	500 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Magazinschrank