

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940101 1250
GTIN	4062406068677
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
-----------------	---------------------

ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Breite	1000 mm
Anzahl Fachboden	2
Gewicht	72 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzhöhe	1095 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Schubladen	1
Tiefe	500 mm
Höhe	1250 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Breite in G	40
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G
Schrank Bauart	Basisschrank

Produktart	Fachbodenschrank
------------	------------------

Zubehör

Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
--	--------------

Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
--	------------

Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
--	------------

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
--	-----------

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
---	------------------

Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
---	-----------

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
---	----------

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
---	-------------

Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
--	------------

Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
--	------------

Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
--	------------

Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
---	-----------

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
---	-----------

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
---	--------------

Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16
---	--------------

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
--	--------------

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
--	-----------

	958146 40
--	-----------

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm
Gehäusebreite in G 40

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40

940560 40

Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16

951830 36X16