

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940101 800
GTIN	4062406068646
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg

Gewicht	54 kg
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Nutzhöhe	645 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Anzahl Schubladen	1
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Griff Positionierung	oben
Höhe	800 mm
Anzahl Fachboden	1
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Breite in G	40
Schubladen Nutzbreite in G	36
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940590 40
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940560 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951830 36X16
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm	940511 750/800
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16
Fachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940550 40
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	940552 40
	940642 300

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-
Fronthöhe 300 mm
