

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940103 2000
GTIN	4062406068769
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	115 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	1000 mm
Anzahl Schubladen	3
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	mitte
Anzahl Fachboden	3
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	1845 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
ComfortClose	nein
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Höhe	2000 mm
Breite in G	40
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G

Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951830 36X16
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen- Fronthöhe 125 mm	940642 125
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügel Türen, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm	940511 2000
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen- Fronthöhe 150 mm	940642 150
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen- Fronthöhe 75 mm	940642 75
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügel Türen für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen- Fronthöhe 200 mm	940642 200
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen- Fronthöhe 100 mm	940642 100
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40

940560 40