

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Schublade, Rollladen, 36×14G, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940109 1000
GTIN	4062406068776
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×14G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Rollladen aus eloxierten Aluprofilen, nicht farblich konfigurierbar.

Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	64 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	1000 mm
Nutzhöhe	845 mm
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	unten
Anzahl Schubladen	1
Höhe	1000 mm
Schrank-Fronten	Rollladen
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	2
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Breite in G	40
Schubladen Nutztiefe	350 mm
Schubladen Nutztiefe in G	14
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutzfläche in G	36×14
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×14G

Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940652 300
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940652 150
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940652 200
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940652 125
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940652 100
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940652 75
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75