

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940103 1250
GTIN	4062406068745
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Anzahl Schubladen	1
ComfortClose	nein
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhe	1250 mm
Anzahl Fachboden	2
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1000 mm
Griff Positionierung	oben
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	1095 mm
Gewicht	72 kg
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Breite in G	40
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G

Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940560 40
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951830 36X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40	940590 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40	940552 40
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 1250 mm	940501 1250
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940550 40
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-  
Fronthöhe 300 mm

940642 300

Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System  
Tragfähigkeit Schublade 75 kg

950180 75

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-  
Fronthöhe 200 mm

940642 200