

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940103 900
GTIN	4062406068721
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	57 kg
Höhe	900 mm

Nutzhöhe	745 mm
Griff Positionierung	oben
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	1000 mm
Anzahl Fachboden	1
ComfortClose	nein
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Anzahl Schubladen	1
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Breite in G	40
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 40	958146 40
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFLügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 40X20	951980 40X20
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Schublade für FLügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für FLügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Schublade für FLügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für FLügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFLügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 900 mm	940511 900
Schublade für FLügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Schublade für FLügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 40X20	951985 40X20
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951830 36X16
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11