

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940111 1000
GTIN	4062406068806
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	1
Tiefe	500 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	1000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	unten
Höhe	1000 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	64 kg
Anzahl Fachboden	2
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Nutzhöhe	845 mm
Breite in G	40
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite in G	36
Tiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G

Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940550 40
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940590 40
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940560 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügelüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 40	940552 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951830 36X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
	940511 1000/1250

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm
