

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Schublade, Vollblech-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940111 750
GTIN	4062406068790
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Griff Positionierung	unten
Tiefe	500 mm

Gewicht	52 kg
Höhe	750 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Breite	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Anzahl Schubladen	1
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	595 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Fachboden	1
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Breite in G	40
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951830 36X16
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm	940511 750/800
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940590 40
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940560 40
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940552 40
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Schublade für Flügeltürschränke,Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40