

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Schublade, Sichtfenster-Flügeltüren, 36×16G, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940113 750
GTIN	4062406068813
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 40×20G, mit Schubladen 36×16G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte. Schubladen Fronthöhe 125 mm.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Fachboden	1
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	595 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Höhe	750 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Breite	1000 mm
Gewicht	52 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	unten
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Anzahl Schubladen	1
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Breite in G	40
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Tiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutzfläche in G	36×16
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×16G
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940642 300
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940560 40
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 750/800 mm	940511 750/800
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 40	940550 40
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951830 36X16
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen, 5-teilig Abmessung in G 36X16	951885 36X16
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 40	940590 40
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 40	940552 40
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940642 75
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940642 200
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940642 100
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 750/800 mm	940501 750/800
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940642 150
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 36X16	951910 36X16