

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 750mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940123 750
GTIN	4062406068905
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Höhe	750 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	595 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Breite	1250 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Gewicht	70 kg
Griff Positionierung	oben
Anzahl Fachboden	1
ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Breite in G	50
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 50	940552 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 50	940590 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940512 750/800
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940550 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20