

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940121 900 |
| GTIN | 4062406068851 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|---------|
| ComfortClose | nein |
| Gewicht | 78 kg |
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Breite | 1250 mm |

| | |
|---|--|
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür |
| Höhe | 900 mm |
| Griff Positionierung | oben |
| Nutzhöhe | 745 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg |
| Tiefe | 500 mm |
| Tiefe in G | 20 |
| Breite in G | 50 |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Schiebegriff für GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50 | 940560 50 |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 900 mm | 940512 900 |
| Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50 | 940550 50 |
| Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50 | 958146 50 |
| | 940510 900 |

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 900 mm

| | |
|--|--------------|
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 50 | 940590 50 |
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F | 940559 F |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibreite in G 50 | 940552 50 |
| Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20 | 951980 50X20 |
| Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20 | 951985 50X20 |