

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940121 800
GTIN	4062406068844
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Höhe	800 mm
Griff Positionierung	oben
Anzahl Fachboden	1
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

ComfortClose	nein
Breite	1250 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Nutzhöhe	645 mm
Gewicht	73 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	50
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 50	940550 50
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 50	940590 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibreite in G 50	940560 50
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940512 750/800
	940510 750/800

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke  
mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 50

940552 50

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm  
Gehäusebreite in G 50

958146 50