

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940123 2000
GTIN	4062406068967
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	5
Nutzhöhe	1845 mm

Gewicht	156 kg
Tiefe	500 mm
Breite	1250 mm
Griff Positionierung	mitte
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Höhe	2000 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Breite in G	50
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 2000 mm	940512 2000
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillebreite in G 50	940590 50

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940560 50
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940550 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm	940510 2000
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940552 50