

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940121 750
GTIN	4062406068837
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Anzahl Fachboden	1
Breite	1250 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	595 mm

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Griff Positionierung	oben
Gewicht	70 kg
ComfortClose	nein
Höhe	750 mm
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	50
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940550 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 50	940590 50
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940512 750/800
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20