

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940121 1500
GTIN	4062406068882
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe	1345 mm
Breite	1250 mm

Höhe	1500 mm
Gewicht	120 kg
Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Anzahl Fachboden	3
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	50
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilmbreite in G 50	940552 50
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilmbreite in G 50	940560 50
	940510 1500

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke  
mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1500 mm

Fachboden für Schrank- / Abteibreite in G 50

940550 50

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke  
mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1500 mm

940512 1500

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20

951980 50X20

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Fachboden200 kg für Schrank- / Abteibreite in G 50

940590 50