

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940127 2000
GTIN	4062406069100
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	mitte
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür

Breite	1250 mm
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	156 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	1845 mm
Breite in G	50
Anzahl Fachboden	5
Tiefe	500 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 2000 mm	940513 2000
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
	958146 50

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm
Gehäusebreite in G 50

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50

940560 50