


Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940125 750
GTIN	4062406068974
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	1

Gewicht	70 kg
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	50
Breite	1250 mm
Höhe	750 mm
Nutzhöhe	595 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940513 750/800
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20