

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940127 1250
GTIN	4062406069087
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	oben

Gewicht	102 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Anzahl Fachboden	2
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Breite in G	50
Höhe	1250 mm
Tiefe in G	20
Breite	1250 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	1095 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940590 50
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940550 50
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940552 50
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940560 50