

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940127 900
GTIN	4062406069063
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Griff Positionierung	oben
Tiefe	500 mm

Nutzhöhe	745 mm
Breite in G	50
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Höhe	900 mm
Breite	1250 mm
Anzahl Fachboden	1
ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Gewicht	78 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 900 mm	940513 900
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940560 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940590 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940552 50
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20
Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50	940550 50