

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940127 800
GTIN	4062406069056
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

ComfortClose	nein
Höhe	800 mm
Anzahl Fachboden	1
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg

Nutzhöhe	645 mm
Tiefe in G	20
Gewicht	73 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Breite	1250 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	50
Griff Positionierung	oben
Tiefe	500 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940513 750/800
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20