

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 750mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940127 750
GTIN	4062406069049
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Gewicht	70 kg
ComfortClose	nein
Höhe	750 mm

Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	50
Breite	1250 mm
Griff Positionierung	oben
Anzahl Fachboden	1
Nutzhöhe	595 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940513 750/800
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 50	940590 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940550 50
	958146 50

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm
Gehäusebreite in G 50

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 50

940552 50