

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940125 1500
GTIN	4062406069025
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Breite in G	50
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Anzahl Fachboden	3
Tiefe in G	20
Griff Positionierung	oben
Nutzhöhe	1345 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	1500 mm
Gewicht	120 kg
Breite	1250 mm
ComfortClose	nein
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 50	958146 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1500 mm	940513 1500
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940560 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940590 50
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 50X20	951985 50X20
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 50X20	951980 50X20