

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940133 1000
GTIN	4062406069162
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	unten

Nutzhöhe	845 mm
Gewicht	89 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	1250 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	2
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Tiefe in G	20
Breite in G	50
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 50	940590 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 50	940552 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940512 1000/1250
	940510 1000/1250

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F