

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940131 750
GTIN	4062406069124
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Griff Positionierung	unten
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür

Höhe	750 mm
Nutzhöhe	595 mm
Breite	1250 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	70 kg
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachboden	1
Breite in G	50
Tiefe in G	20
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 750/800 mm	940510 750/800
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940512 750/800
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 50	940552 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 50	940590 50

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 50

940550 50