

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940131 1000
GTIN	4062406069131
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Nutzhöhe	845 mm
Gewicht	89 kg

Anzahl Fachboden	2
Tiefe	500 mm
Griff Positionierung	unten
Breite	1250 mm
ComfortClose	nein
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	20
Breite in G	50
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitFlügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
	940512 1000/1250

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitFlügeltüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm

Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 50

940590 50

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F