

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940137 1000
GTIN	4062406069223
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	845 mm
Tiefe in G	20
Griff Positionierung	unten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Gewicht	89 kg
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Breite in G	50
Anzahl Fachboden	2
Tiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1250 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940550 50

Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 50

940590 50