

Garant GRIDLINE

## Aufsatzschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	940135 500
GTIN	4062406069179
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Griff Positionierung	unten
ComfortClose	nein
Höhe	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	1
Nutzhöhe	345 mm
Tiefe in G	20
Gewicht	52 kg
Breite	1250 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Breite in G	50
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 50	940552 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940560 50
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 50	940550 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 50	940590 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21