

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940137 500
GTIN	4062406069209
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm
Anzahl Fachböden	1
Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Griff Positionierung	unten
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Nutzhöhe	345 mm
Höhe	500 mm
Breite in G	50
ComfortClose	nein
Breite	1250 mm
Gewicht	52 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50