

Garant GRIDLINE

## Aufsatzschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 750mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	940135 750
GTIN	4062406069186
Artikelklasse	9GI

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

#### Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Anzahl Fachboden	1
Breite	1250 mm
Gewicht	70 kg
Tiefe in G	20

Tiefe	500 mm
Griff Positionierung	unten
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Höhe	750 mm
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	595 mm
Breite in G	50
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940550 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940590 50
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940552 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 750/800 mm	940513 750/800
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 50	940560 50