

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940165 1250
GTIN	4062406069735
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	105 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	60

Tiefe in G	20
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	500 mm
Breite	1500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 60X20	951980 60X20
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21

Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 60X20	951985 60X20
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 60	958146 60
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30