

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940165 800
GTIN	4062406069605
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	663 mm
ComfortClose	nein
Breite in G	60
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Tiefe	500 mm

Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Höhe	800 mm
Breite	1500 mm
Gewicht	77 kg
Tiefe in G	20
Anzahl Fachboden	2
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940552 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 60X20	951980 60X20
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 60X20	951985 60X20
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 750/800 mm	940514 750/800
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
	940651 100

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 100 mm

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm
Gehäusebreite in G 60

958146 60

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940550 30

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 125 mm

940651 125

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940590 30

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

940651 300

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 200 mm

940651 200

Schlossblende für GridLine Typ GP21

914227 GP21

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 150 mm

940651 150