

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940167 750 |
| GTIN | 4062406069766 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------|
| Gewicht | 74 kg |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Breite | 1500 mm |
| Nutzhöhe | 613 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Griff Positionierung | oben |
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Schiebetür |
| Tiefe | 500 mm |
| Breite in G | 60 |
| Höhe | 750 mm |
| ComfortClose | nein |
| Tiefe in G | 20 |
| Anzahl Fachboden | 2 |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart | Basisschrank |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 60X20 | 951980 60X20 |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30 | 940552 30 |
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30 | 940590 30 |
| Schlossblende für GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm | 940651 200 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 940651 100 |
| Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G, Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 60 | 958146 60 |
| | 940651 125 |

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 125 mm

| | |
|---|--------------|
| Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 60X20 | 951985 60X20 |
|---|--------------|

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 150 mm

| | |
|--|------------|
| | 940651 150 |
|--|------------|

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30

| | |
|--|-----------|
| | 940550 30 |
|--|-----------|

Schrägfachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30

| | |
|--|-----------|
| | 940560 30 |
|--|-----------|

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

| | |
|--|-----------|
| | 940651 75 |
|--|-----------|

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F

| | |
|--|----------|
| | 940559 F |
|--|----------|

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 750/800 mm

| | |
|--|----------------|
| | 940514 750/800 |
|--|----------------|

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

| | |
|--|------------|
| | 940651 300 |
|--|------------|