

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940167 900
GTIN	4062406069780
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	20
ComfortClose	nein
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Tiefe	500 mm

Griff Positionierung	oben
Gewicht	82 kg
Breite in G	60
Anzahl Fachboden	2
Nutzhöhe	763 mm
Höhe	900 mm
Breite	1500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 20G,Höhe 150 mm Gehäusebreite in G 60	958146 60
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Ablageplatte aus Schichtholz Abmessung in G 60X20	951985 60X20
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Ablageplatte aus Bambus Abmessung in G 60X20	951980 60X20
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
	940651 100

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 100 mm

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

940651 300

Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30

940550 30

Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30

940560 30

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke  
mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 900 mm

940514 900

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 200 mm

940651 200

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 125 mm

940651 125

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

940651 75