

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	940177 500
GTIN	4062406069865
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	60
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Nutzhöhe	363 mm

Gewicht	56 kg
Breite	1500 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Anzahl Fachboden	2
Höhe	500 mm
Tiefe in G	20
Griff Positionierung	unten
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940552 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200