

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940175 750
GTIN	4062406069841
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Nutzhöhe	613 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite in G	60
Tiefe in G	20

Griff Positionierung	unten
Höhe	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	2
Breite	1500 mm
Gewicht	74 kg
Tiefe	500 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940590 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
	940651 75

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 750/800 mm

940514 750/800

Schlossblende für GridLine Typ GP21

914227 GP21

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940552 30

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 100 mm

940651 100

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

940651 300