

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1000mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 940177 1000 |
| GTIN | 4062406069889 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------|
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg |
| Gewicht | 93 kg |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| ComfortClose | nein |

| | |
|------------------------------------|--|
| Breite | 1500 mm |
| Breite in G | 60 |
| Tiefe in G | 20 |
| Griff Positionierung | unten |
| Nutzhöhe | 863 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Anzahl Fachboden | 4 |
| Schrank-Fronten | Sichtfenster-Schiebetür |
| Höhe | 1000 mm |
| Materialstärke | 0,9 mm |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1000 kg |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schrank Bauart | Aufsatzschrank |
| Produktart | Fachbodenschrank |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 940651 75 |
| Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30 | 940550 30 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm | 940651 200 |
| Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30 | 940552 30 |
| Schlossblende für GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30 | 940560 30 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 940651 100 |

| | |
|---|------------------|
| Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F | 940559 F |
| Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 940651 125 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm | 940651 300 |
| Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30 | 940590 30 |
| Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 940651 150 |