

Garant GRIDLINE

Aufsatzschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940175 1000
GTIN	4062406069858
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Höhe	1000 mm
Griff Positionierung	unten
Tiefe	500 mm

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	4
Gewicht	93 kg
Breite	1500 mm
Breite in G	60
Nutzhöhe	863 mm
ComfortClose	nein
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940590 30
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30	940552 30
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100